

DATENBLATT

HighLine Cassette



Artikelnummer 1940.0310

VVS-Nummer 155042310 Artikelnummer 1940.0312

VVS-Nummer 155042312 Artikelnummer 1940.0315

VVS-Nummer 155042315 Artikelnummer 1940.0325

VVS-Nummer 155042325 Artikelnummer 1940.0710

VVS-Nummer 155042710 Artikelnummer 1940.0712

VVS-Nummer 155042712 Artikelnummer 1940.0715

VVS-Nummer 155042715 Artikelnummer 1940.0725

VVS-Nummer 155042725 Artikelnummer 1940.0810

VVS-Nummer 155042810 Artikelnummer 1940.0812

VVS-Nummer 155042812 Artikelnummer 1940.0815

VVS-Nummer 155042815 Artikelnummer 1940.0825

VVS-Nummer 155042825 Artikelnummer 1940.0910

VVS-Nummer 155042910 Artikelnummer 1940.0912

VVS-Nummer 155042912 Artikelnummer 1940.0915

VVS-Nummer 155042915 Artikelnummer 1940.0925

VVS-Nummer 155042925 Artikelnummer 1940.1010

VVS-Nummer 155042110 Artikelnummer 1940.1012

VVS-Nummer 155042112 Artikelnummer 1940.1015

VVS-Nummer 155042115 Artikelnummer 1940.1025

VVS-Nummer 155042125 Artikelnummer 1940.1210

VVS-Nummer 155042210 Artikelnummer 1940.1212

VVS-Nummer 155042212 Artikelnummer 1940.1215

VVS-Nummer 155042215 Artikelnummer 1940.1225

VVS-Nummer 155042225

Die Höhe der Cassette (10, 12, 15 oder 25 mm) ist von der Stärke der Bodenfliesen abhängig.

Der Satz besteht aus Cassette, Gestell, Erhöhungsset und Schrauben und wird vor der Montage zusammengebaut.

Eigenes Material (z. B. passende Bodenfliesen, Terrazzo o. ä.) in die Cassette legen, um die Lösung komplett zu machen.

Die Cassette-Lösung wird direkt in die Armatur eingesetzt, wo die Form des Gestells für eine sichere Platzierung sorgt.

Der Rahmen ist obligatorisch. HighLine-Produkte können nicht mit 1004er-Abläufen mit Seitenablauf kombiniert werden.

HighLine Cassette - HighLine Cassette 300/10 mm

Größe	Artikelnummer	GTIN
300	1940.0310	05707692005089
Nettogewicht	Gewichtsverpackungsbasis	Material
0.55	0.6	Edelstahl (AISI 304)
Länge Rahmen	Höhe	Erhöhungsset
315/253	10	PEPlastic
Oberfläche		
Gebürsteter stahl		

HighLine Cassette - HighLine Cassette 300/12 mm

Größe	Artikelnummer	GTIN
300	1940.0312	05707692005140
Nettogewicht	Gewichtsverpackungsbasis	Material
0.55	0.62	Edelstahl (AISI 304)
Länge Rahmen	Höhe	Erhöhungsset
315/253	12	PEPlastic
Oberfläche		
Gebürsteter stahl		

HighLine Cassette - HighLine Cassette 300/15 mm

Größe	Artikelnummer	GTIN
300	1940.0315	05707692005201
Nettogewicht	Gewichtsverpackungsbasis	Material
0.8000	0.8	Edelstahl (AISI 304)
Länge Rahmen	Höhe	Erhöhungsset
315/253	15	PEPlastic
Oberfläche		
Gebürsteter stahl		

HighLine Cassette - HighLine Cassette 300/25 mm

Größe	Artikelnummer	GTIN
300	1940.0325	05707692005263
Nettogewicht	Gewichtsverpackungsbasis	Material
0.8000	0.8	Edelstahl (AISI 304)
Länge Rahmen	Höhe	Erhöhungsset
315/253	25	PEPlastic
Oberfläche		
Gebürsteter stahl		

HighLine Cassette - HighLine Cassette 700/10 mm

Größe	Artikelnummer	GTIN
700	1940.0710	05707692005096
Nettogewicht	Gewichtsverpackungsbasis	Material
1.23	1.3	Edelstahl (AISI 304)
Länge Rahmen	Höhe	Erhöhungsset
695/633	10	PEPlastic
Oberfläche		
Gebürsteter stahl		

HighLine Cassette - HighLine Cassette 700/12 mm

Größe	Artikelnummer	GTIN
700	1940.0712	05707692005157

Nettogewicht	Gewichtsverpackungsbasis	Material
1.2600	1.33	Edelstahl (AISI 304)
Länge Rahmen	Höhe	Erhöhungsset
695/633	12	PEPlastic
Oberfläche		
Gebürsteter stahl		

HighLine Cassette - HighLine Cassette 700/15 mm

Größe	Artikelnummer	GTIN
700	1940.0715	05707692005218
Nettogewicht	Gewichtsverpackungsbasis	Material
1.33	1.4	Edelstahl (AISI 304)
Länge Rahmen	Höhe	Erhöhungsset
695/633	15	PEPlastic
Oberfläche		
Gebürsteter stahl		

HighLine Cassette - HighLine Cassette 700/25 mm

Größe	Artikelnummer	GTIN
700	1940.0725	05707692005270
Nettogewicht	Gewichtsverpackungsbasis	Material
1.3300		Edelstahl (AISI

1.4

304)

Länge Rahmen

695/633

Höhe

25

Erhöhungsset

PEPlastic

Oberfläche

Gebürsteter stahl

HighLine Cassette - HighLine Cassette 800/10 mm

Größe

800

Artikelnummer

1940.0810

GTIN

05707692005102

Nettogewicht

1.4

Gewichtsverpackungs-
basis

1.48

Material

Edelstahl (AISI
304)

Länge Rahmen

795/733

Höhe

10

Erhöhungsset

PEPlastic

Oberfläche

Gebürsteter stahl

HighLine Cassette - HighLine Cassette 800/12 mm

Größe

800

Artikelnummer

1940.0812

GTIN

05707692005164

Nettogewicht

1.4700

Gewichtsverpackungs-
basis

1.55

Material

Edelstahl (AISI
304)

Länge Rahmen	Höhe	Erhöhungsset
795/733	12	PEPlastic

Oberfläche
Gebürsteter stahl

HighLine Cassette - HighLine Cassette 800/15 mm

Größe	Artikelnummer	GTIN
800	1940.0815	05707692005225

Nettogewicht	Gewichtsverpackungsbasis	Material
1.4700	1.55	Edelstahl (AISI 304)

Länge Rahmen	Höhe	Erhöhungsset
795/733	15	PEPlastic

Oberfläche
Gebürsteter stahl

HighLine Cassette - HighLine Cassette 800/25 mm

Größe	Artikelnummer	GTIN
800	1940.0825	05707692005287

Nettogewicht	Gewichtsverpackungsbasis	Material
1.4700	1.55	Edelstahl (AISI 304)

Länge Rahmen	Höhe	Erhöhungsset
795/733	25	PEPlastic

Oberfläche

Gebürsteter stahl

HighLine Cassette - HighLine Cassette 900/10 mm

Größe

900

Artikelnummer

1940.0910

GTIN

05707692005119

Nettogewicht

1.62

Gewichtsverpacku
ngsbasis

1.73

Material

Edelstahl (AISI
304)

Länge Rahmen

895/833

Höhe

10

Erhöhungsset

PEPlastic

Oberfläche

Gebürsteter stahl

HighLine Cassette - HighLine Cassette 900/12 mm

Größe

900

Artikelnummer

1940.0912

GTIN

05707692005171

Nettogewicht

1.65

Gewichtsverpacku
ngsbasis

1.76

Material

Edelstahl (AISI
304)

Länge Rahmen

895/833

Höhe

12

Erhöhungsset

PEPlastic

Oberfläche

Gebürsteter stahl

HighLine Cassette - HighLine Cassette 900/15 mm

Größe	Artikelnummer	GTIN
900	1940.0915	05707692005232
Nettogewicht	Gewichtsverpackungsbasis	Material
1.69	1.8	Edelstahl (AISI 304)
Länge Rahmen	Höhe	Erhöhungsset
895/833	15	PEPlastic
Oberfläche		
Gebürsteter stahl		

HighLine Cassette - HighLine Cassette 900/25 mm

Größe	Artikelnummer	GTIN
900	1940.0925	05707692005294
Nettogewicht	Gewichtsverpackungsbasis	Material
1.69	1.8	Edelstahl (AISI 304)
Länge Rahmen	Höhe	Erhöhungsset
895/833	25	PEPlastic
Oberfläche		
Gebürsteter stahl		

HighLine Cassette - HighLine Cassette 1000/10 mm

Größe	Artikelnummer	GTIN
1000	1940.1010	05707692005126
Nettogewicht	Gewichtsverpackungsbasis	Material
1.78	1.9	Edelstahl (AISI 304)
Länge Rahmen	Höhe	Erhöhungsset
955/933	10	PEPlastic
Oberfläche		
Gebürsteter stahl		

HighLine Cassette - HighLine Cassette 1000/12 mm

Größe	Artikelnummer	GTIN
1000	1940.1012	05707692005188
Nettogewicht	Gewichtsverpackungsbasis	Material
1.8100	1.92	Edelstahl (AISI 304)
Länge Rahmen	Höhe	Erhöhungsset
955/933	12	PEPlastic
Oberfläche		
Gebürsteter stahl		

HighLine Cassette - HighLine Cassette 1000/15 mm

Größe	Artikelnummer	GTIN
1000	1940.1015	05707692005249

Nettogewicht	Gewichtsverpackungsbasis	Material
1.86	1.98	Edelstahl (AISI 304)
Länge Rahmen	Höhe	Erhöhungsset
955/933	15	PEPlastic
Oberfläche		
Gebürsteter stahl		

HighLine Cassette - HighLine Cassette 1000/25 mm

Größe	Artikelnummer	GTIN
1000	1940.1025	05707692005300
Nettogewicht	Gewichtsverpackungsbasis	Material
2.6700	2.8	Edelstahl (AISI 304)
Länge Rahmen	Höhe	Erhöhungsset
955/933	25	PEPlastic
Oberfläche		
Gebürsteter stahl		

HighLine Cassette - HighLine Cassette 1200/10 mm

Größe	Artikelnummer	GTIN
1200	1940.1210	05707692005133
Nettogewicht	Gewichtsverpackungsbasis	Material
2.1		Edelstahl (AISI

2.25

304)

Länge Rahmen

1195/1133

Höhe

10

Erhöhungsset

PEPlastic

Oberfläche

Gebürsteter stahl

HighLine Cassette - HighLine Cassette 1200/12 mm

Größe

1200

Artikelnummer

1940.1212

GTIN

05707692005195

Nettogewicht

2.2500

Gewichtsverpackungs-
basis

2.4

Material

Edelstahl (AISI
304)

Länge Rahmen

1195/1133

Höhe

12

Erhöhungsset

PEPlastic

Oberfläche

Gebürsteter stahl

HighLine Cassette - HighLine Cassette 1200/15 mm

Größe

1200

Artikelnummer

1940.1215

GTIN

05707692005256

Nettogewicht

2.3000

Gewichtsverpackungs-
basis

2.5

Material

Edelstahl (AISI
304)

Länge Rahmen	Höhe	Erhöhungsset
1195/1133	15	PEPlastic

Oberfläche
Gebürsteter stahl

HighLine Cassette - HighLine Cassette 1200/25 mm

Größe	Artikelnummer	GTIN
1200	1940.1225	05707692005317

Nettogewicht	Gewichtsverpackungsbasis	Material
3.33	3.5	Edelstahl (AISI 304)

Länge Rahmen	Höhe	Erhöhungsset
1195/1133	25	PEPlastic

Oberfläche
Gebürsteter stahl

